


tandwielkast EMGC-60-P-G25-SEC-67

Artikelnummer: 8000620

Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	60 mm
Flensgrootte motor	67 mm
Torsiespeling	0,67 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrening
overbrengingsratio	25:1
Max. ingangssnelheid	6.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-20 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	44 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,32 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	55 Nm
Max. rendement	92 %
Torsiestijfheid	2,4 Nm/arcmin
Productgewicht	1.200 g
Interface code, motor out	60H
Interface code, motor in	67A
Materiaal - opmerking	RoHS conform