


# verticale voedingsplaat VABF-S4-1-P1A14-G14

Artikelnummer: 8000689

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-2
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Alternatieve luchttoevoer voor 1 of 14
Bedrijfsdruk Mpa	1 MPa
Werkdruk	10 bar
normaal nominaal debiet	900 l/min
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	191 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium