

# stuurleiding NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Artikelnummer: 8001373

FESTO

wordt aan de motorcontroller aangesloten, het andere einde bestaat uit individuele strengen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Elektrische aansluiting	25-polig Rechte stekker / open aan één uiteinde Sub-D / -
Kabellengte	3,2 m
Kabeldiameter	7 mm
Kabelmontage	afgeschermd
Beschermingsgraad	IP40 in gemonteerde toestand
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Kleur kabelmantel	grijs
Kleur behuizing	grijs