


Kunststofslang PUN-H-5/32-NT-500-HA

Artikelnummer: 8003125

FESTO

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	5/32
Debietrelevante buigradius	0,056 Fuß
Min. buigradius	0,026 Fuß
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-14,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	-31 ... 145 °F
Productgewicht volgens lengte	0,09 oz/ft
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal slang	TPE-U(PU)