

verbindingkabel NEBV-

Artikelnummer: 8003577

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Extra functies	Vermindering van de houdstroom Beschermingscircuit
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	50
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos Contactdoos, smal
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon ZC, zelftappende schroef Aansluitpatroon ZC, metrische schroef Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2 25 4 44
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	hoekig rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht haaks
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Aansluitpatroon ZB, zelftappende schroef M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104 Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2 25 3 44
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 230 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 230 V
Kabellengte	0,5 ... 30 m
Kabeleigenschap	Standaard Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften

Kenmerk	Waarde
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	PVC TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	grijs