

aansluitstrip VABM-L1-18W-G38-10-G

Artikelnummer: 8004919

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 19 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 10 |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 2.431 g |
| Aansluiting hulpstuurlicht 12/14 | G1/8 |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 5 | G3/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminiumlegering |