


aansluitplaat VMPA14-IC-AP-S-1

Artikelnummer: 8023667

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	24,4 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	14,9 mm
Bedrijfsdruk Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3 ... 8 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting	M8 Stekker
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	M5
Aansluiting stuurontluchting 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	M7 G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M7 G1/8
Pneumatische aansluiting 3	M7 G1/8
Pneumatische aansluiting 4	M7 G1/8
Pneumatische aansluiting 5	M7 G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium