

magneetspoel VACS-C-C1-7A

Artikelnummer: 8025337

FESTO

Gatenpatroon vorm C, volgens EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	IEC 61010-1
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	48 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 2,5 VA, houdvermogen 1,9 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Beperking omgevings- en mediatemperatuur	-10 - 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	35,6 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper