


smoring VFFG-T-M5-15

Artikelnummer: 8025715

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Soort bevestiging	met schroefdraad
normaal nominaal debiet in smoorrichting	67,4 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Nominale diameter	1,55 mm
b-waarde	0,5
C-waarde	0,25 l/sbar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	0,5 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal holle schroef	PA