

aansluitblok VABM-B10-25S-N38-7

Artikelnummer: 8026275

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	27,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	7
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1.143 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering