

aansluitblok VABM-B10-30E-N34-6

Artikelnummer: 8026372

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	6
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	3.684 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	1/8 NPT
Aansluiting stuurlicht 14	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 3	3/4 NPT
Pneumatische aansluiting 5	3/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering