

aansluitblok VABM-B10-30S-G12-6-P3

Artikelnummer: 8026417

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 32 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 6 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 1.533 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminiumlegering |