


magneetspoel VACN-N-K1-1-EX4-M

Artikelnummer: 8029143

FESTO

voor ankersysteem FN, kabel 3m, 24 V DC, inkapseling.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Soort bediening | elektrisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Inschakelduur | 100 % |
| Isolatiemateriaalklasse | F |
| Isolatieklasse van geëmailleerde draad | H |
| Spoeleigenschappen | 24 V DC: 2,6 W |
| Toegelaten spanningsschommelingen | +/- 10 % |
| Maritieme classificatie | zie certificaat |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU | EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X |
| ATEX-categorie Gas | II 2G |
| ATEX-categorie Stof | II 2D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex mb IIC T6 Gb |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | Ex mb tb IIIC T80°C Db |
| Explosie veilige omgevingstemperatuur | -20°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 50 °C |
| Productgewicht | 353 g |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabeldiameter | 7 mm |
| Kabellengte | 3 m |
| Soort bevestiging | met kartelmoer |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Kunststof Staal |
| Materiaal wikkeling | Koper |