

dubbele nippel NPFC-D-G18-G38-M

Artikelnummer: 8030271

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht	20,5 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform