


# magneetspoel VACF-B-C1-5

Artikelnummer: 8030810

FESTO

Gatenpatroon vorm C, volgens EN 175 301, 12 V DC.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	IEC 61010-1
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	12 V DC: 3,4 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Beperking omgevings- en mediatemperatuur	-20 - 50 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	52,4 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 volgens EN 175301-803
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA Staal
Materiaal magneetspoel	Koper Staal Thermoplast
Materiaal wikkeling	Koper