


Paneellicht SBAL-C6-A-NR

Artikelnummer: 8031160

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Toelating	RCM Mark
Werkafstand	100 - 300 mm
Verlichtingstype	Externe belichting
Soort licht	infrarood LED helder
Golflengte	860 nm
Elektrische aansluiting	12-polig 2x M12 Stekker
Triggerniveau	Niveau 10 V ... UB
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toege laten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Restripping	10 %
Stroomverbruik in continu-proces	90 mA
Stroomverbruik in flash-proces	100 mA
Maximaal aantal toestellen schakelbaar in serie	4
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Omgevingstemperatuur in continu-proces	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur in flash-proces	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP67
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht	60 g
Soort bevestiging	geklemd in zwaluwstaartgleuf met toebehoren
Materiaal behuizing	ABS-versterkt
Materiaal - opmerking	RoHS conform