

sensorrail DASP-F5-80-100-A-SR-S4-1R


Artikelnummer: 8031647

Einde productie

FESTO

[geschikt voor Gelenkzylinder DFAW.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Sensorstrip
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	2,9 Nm
Basisgewicht bij 0 mm slag	131,8 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	1,4 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring en schroef
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal