


magneetventiel

VSVA-B-P53F-ZH-D1-1T1L

Artikelnummer: 8034814

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 belucht 1 na 2, 4 na 5 gesloten
Soort bediening	elektrisch
Breedte	42 mm
normaal nominaal debiet	1.400 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Ontluchtingsfunctie	regelbaar via debietregelplaat via individuele aansluitingsplaat
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	duwend
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichttoevoer	extern
Stroomrichting	willekeurig
Signaalstatus display	LED
Stuurdruk MPa	0,3 ... 1 MPa
Stuurdruk	3 ... 10 bar
Debiet ventiel	1.700 l/min
Debiet ventiel op afzonderlijke aansluitplaat	1.400 l/min
Debiet ventiel pneumatisch verbonden flow optimized	1.700 l/min
Debiet ventiel pneumatisch verbonden	1.400 l/min
Schakeltijd uit	65 ms
Schakeltijd in	22 ms
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	72 mA tot 30 ms
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,6 W
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Vervuilinggraad	3
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	456 g
Elektrische aansluiting	Plug-in volgens ISO 5599-2
Soort bevestiging	op aansluitplaat
Aansluiting hulpstuurlicht 12/14	Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Aansluiting stuurontluchting 82/84	naar keuze: niet gekanaliseerd volgens norm

Kenmerk	Waarde
	gekanaliseerd
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	FPM HNBR NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium PA
Materiaal schroeven	Verzinkt staal