

flensmanometer PAGN-P-50-1M-G14

Artikelnummer: 8037008

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Weergavebereik | 0 ... 1 MPa |
| Volgens norm | EN 837-1 |
| Nominale grootte manometer | 50 |
| Constructieve opbouw | Buisveer-manometer |
| Soort bevestiging | Frontpaneelmontage |
| Bedrijfsmedium | Inerte gassen neutrale vloeistoffen |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk | 0 ... 145 psi |
| Factor wisselbelasting | 0,66 |
| Meetnauwkeurigheid klasse | 2,5 |
| Beschermingsgraad | IP43 |
| Lagertemperatuur | -40 ... 70 °C |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Aansluitpositie | Achterkant centrisch |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Materiaal in contact met media | Messing |
| Materiaal inschroeftap | Messing |
| Materiaal behuizing | ABS |
| Materiaal scherm | SAN |
| Materiaal bevestigingsring | Staal |
| Materiaal schroeven | Staal |
| Kleur behuizing | zwart |
| Productgewicht | 100 g |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geen acetylene geen zuurstof |