

geleidingsas ELFA-KF-80- -

Artikelnummer: 8037971

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 8.500 mm
Grootte	80
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	50 m/s ²
Max. snelheid	5 m/s
Inschakelduur	100 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iy	257,18E+03 mm ⁴
Oppervlaktmoment van de 2e graad Iz	913,66E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	2.500 N
Max. kracht Fz	3.050 N
Max. nullast-verplaatsingsweerstand	12 N
Max moment Mx	36 Nm
Max moment My	228 Nm
Max moment Mz	228 Nm
Smeerinterval afhankelijk van loopstrook	1.000 km
Gewicht slede	1.610 g
Gewicht extra slede	1.610 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	3.740 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	49 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal profiel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal afdekband	Strip in roestvrij staal
Materiaal geleiding slede	roestvrij staal
Materiaalgeleidingsrail	roestvrij staal
Materiaal slede	aluminumlegering geanodiseerd