


aansluitplaat VMPA14-FB-AP-4-1-T1

Artikelnummer: 8043928

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|----------------------------|
| Breedte | 65,5 mm |
| Lengte | 107,3 mm |
| Rastermaat | 14,8 mm 14,9 mm |
| Max. aantal ventielplaatsen | 4 |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Stuurdruk MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Stuurdruk | 3 ... 8 bar |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 250 g |
| Pneumatische aansluiting 2 | M7 G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 4 | M7 G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | gespuitgiet aluminium |