


terugslagklep VABF-L1-10H-H2

Artikelnummer: 8047364

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventielgrootte | 10 mm |
| Ventielfunctie | ontgrendelbare terugslagfunctie |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,05 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 0,5 ... 8 bar |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 0,4 g |
| Soort bevestiging | gegroefd |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |