


# verbindingkabel NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-M8G3-S1

Artikelnummer: 8047674

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Signaalstatus display	LED geel
Extra functies	Beschermingscircuit
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	54 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitpatroon ZC, metrische schroef
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	op magneetventiel met centrale schroef M2
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	rond
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	2
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 26,4 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stootspanningsweerstand	2,4 kV
Polariteitsbescherming	bipolair
Aardverbinding	niet beschikbaar
Kabellengte	2,5 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, flexibele bekabeling	$\geq 29$ mm
Kabeldiameter	2,9 mm
Toelrantie kabeldiameter	$\pm 0,1$ mm
Kabelmontage	2x0,14
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur behuizing	zwart

Kenmerk	Waarde
Materiaal wartelmoer	messing vernikkeld
Materiaal schroeven	roestvrij staal
Materiaal stekkercontact	Koperlegering verzinkt Messing, verguld
Materiaal isoleerkous	PP