

parallelkit EAMM-U-86-S48-82AA-102

Artikelnummer: 8059002

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Grootte | 86 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 5.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 175 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,25 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 9,5 Nm |
| Productgewicht | 2.500 g |
| Interface code, actuator | S48 |
| Interface code, motor in | 82AA |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |