

# parallelkit EAMM-U-86-S48-70AB-177

Artikelnummer: 8059018

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	3.300 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	70AB
Materiaal - opmerking	RoHS conform