

kunststofslang PTFEN-14X2-NT

Artikelnummer: 8061176

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Buitendiameter | 14 mm |
| Debietrelevante buigradius | 120 mm |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Min. buigradius | 106 mm |
| Gebuiks instructies | Slang zonder bedrukking |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 0,5 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 5 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 72,5 psi |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk | -0,95 ... 12 bar |
| Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk | -13,775 ... 174 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Brandtest materiaal | UL94 V-0 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Cleanroomklasse | Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie. |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 150 °C |
| Productgewicht volgens lengte | 0,162 kg/m |
| Pneumatische aansluiting | voor steekaansluiting buitendiameter 14 mm |
| Kleur | neutraal |
| Shore-hardheid | D 55 +/-5 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal slang | PTFE |