

kunststofslang PTFEN-1/4-NT-300

Artikelnummer: 8061181

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6,35 mm
Debietrelevante buigradius	40 mm
Binnendiameter	4,1 mm
Min. buigradius	37 mm
Gebruiksaanwijzingen	Slang zonder bedrukking
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,5 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 5 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 72,5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 12 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Brandtest materiaal	UL94 V-0
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Dit product is een statisch object. Een actieve productie van partikels is bij correct gebruik niet mogelijk. Product vóór gebruik reinigen in een cleanroom-omgeving en letten op de correcte installatie.
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht volgens lengte	0,04 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 1/4"
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 55 +/-5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	PTFE