


# axiaalkit EAMM-A-N38-50GA

Artikelnummer: 8063584

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	497 g
Interface code, actuator	N38
Interface code, motor in	50GA
Materiaal - opmerking	RoHS conform