



verbindingkabel NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

Artikelnummer: 8072582
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2025. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Productgewicht	422 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	USB 3.0 type B micro
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroeven M2x0,4
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	USB 3.0 type A
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	9
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	1,8 A
Stootspanningsweerstand	0,3 kV
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 125 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 125 mm
Kabeldiameter	6,2 mm
Kabelmontage	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,08 mm ² 0,128 mm ² 0,324 mm ²
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform Halogeenvrij
Vervuilinggraad	1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	zwart