


# verbindingkabel NEBC-M12G5-ES-5-LE5-CO

Artikelnummer: 8074191

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	CANopen DeviceNet
Kabelidentificatie	met 2x labelhouder
Aansluitfrequentie	100
Productgewicht	310,7 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	5
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ent</li>	4 A
Stootspanningsweerstand	2 kV
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 35 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 70 mm
Kabeldiameter	6,7 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,3 mm
Kabelmontage	(2x0,34)+(2x0,25)+0,34 afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm <sup>2</sup> 0,34 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	gestript
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	rood lila
Materiaal behuizing	TPE-U(PUR), versterkt

Kenmerk	Waarde
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroefvergrendeling	Zink gegoten, vernikkeld
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal stekkercontact	Messing, vernikkeld en verguld
Materiaal isoleerkous	PE