

# compacte cilinder ADN-32-80-A-P-A-C

Artikelnummer: 8076042

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 80 mm  |
| Zuigerdiameter  | 32 mm  |
| Zuigerstangschroefdraad                                   | M10x1,25   |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden                              |
| Inbouwpositie   | willekeurig  |
| Volgens norm  | ISO 21287  |
| Zuigerstangeinde  | Uitwendige schroefdraad  |
| Constructieve opbouw                                      | Zuiger<br>Zuigerstang  |
| Positiedetectie   | voor naderingsschakelaar   |
| Varianten   | eenzijdige zuigerstangen   |
| Bedrijfsdruk Mpa  | 0,06 ... 1 MPa   |
| Werkdruk  | 0,6 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium                   | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)                             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                          | 1 - lage corrosieweerstand   |
| LABS-conformiteit   | VDMA24364-B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                                      | -20 ... 80 °C  |
| Impactenergie in de eindposities                          | 0,4 J  |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour       | 415 N  |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 483 N  |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag                        | 53 g   |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                            | 36 g   |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                                | 223,5 g  |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag                        | 9 g  |
| Soort bevestiging   | met doorgangsboring<br>met inwendige schroefdraad<br>met toebehoren<br>naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting                                  | G1/8   |
| Materiaal - opmerking                                     | RoHS conform   |
| Materiaal deksel  | aluminumlegering   |
| Materiaal dichtingen                                      | TPE-U(PUR)   |
| Materiaal zuigerstang                                     | hooggelegeerd staal  |
| Materiaal cilinderbuis                                    | aluminumlegering<br>glad geanodiseerd  |