

verbindingkabel NEBL-T12W4-E-2-N-LE4

Artikelnummer: 8080778

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Gebaseerd op norm | EN 61076-2-111 |
| Toelating | c UL us - Listed (OL) |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | UL E504946 |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Productgewicht | 243 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | haaks |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M12x1, T-gecodeerd conform EN 61076-2-111 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 4 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 4 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | Schroefvergrendeling |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 4 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 4 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 63 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 12 A |
| Stootspanningsweerstand | 1,5 kV |
| Afscherming | nee |
| Kabellengte | 2 m |
| Kabeleigenschap | Suitable for energy chains |
| Testvoorwaarden van kabel | Testvoorwaarden op verzoek |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 42 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 84 mm |
| Kabeldiameter | 8,4 mm |
| Toelantiekabeldiameter | ± 0,25 mm |
| Kabelmontage | 4x1,5 |
| Geleider-nominale doorsnede | 1,5 mm ² |
| Draadeindes | gestript |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -25 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | zwart |
| Materiaal behuizing | PA |

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal schroefvergrendeling | Zink gegoten, vernikkeld |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal stekkercontact | Messing |
| Materiaal isoleerkous | PP |