


# manometer

## PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Artikelnummer: 8081401

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 16 bar
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,6 MPa
Werkdruk	0 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 232 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	1,6
Beschermingsgraad	IP65
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	-40 ... 200 °C
Omgevingstemperatuur	-40 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal in contact met media	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal inschroeftap	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing	ABS hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal scherm	PC
Kleur behuizing	zilver
Productgewicht	160 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof