


Zuigeraandrijving DFPK-75-20-PR-V4

Artikelnummer: 8083964

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte servomotor | 75 |
| Slag | 20 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Positiedetectie | met mechanische indicator |
| Stuurfunctie | Door gereduceerde veerkracht gesloten, NC |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,5 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 5 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk | 72,5 ... 145 psi |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK EX-voorschriften |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX-categorie Gas | II 2G |
| ATEX-categorie Stof | II 2D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex h IIC T6...T4 Gb |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | Ex h IIIC T80°C...T120°C Db |
| Explosie veilige omgevingstemperatuur | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 IP69K |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 2.539 g |
| Pneumatische aansluiting | Inwendige schroefdraad G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | gegoten roestvrij staal |
| Materiaal dichtingen | FPM |
| Materiaal behuizing | gegoten roestvrij staal |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |