


tandwielkast EMGA-60-A-G3-60P

Artikelnummer: 8085344

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	60 mm
Flensgrootte motor	60 mm
Torsiespeling	0,27 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	3:1
Max. ingangssnelheid	13.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	14 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,394 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	22 Nm
Max. rendement	95 %
Torsiestijfheid	2 Nm/arcmin
Productgewicht	1.700 g
Interface overbrenging output	60G
Interface overbrenging aandrijving	60P
Materiaal - opmerking	RoHS conform