


motorkabel NEBM-T1G8-E-10-Q7N-LE8-1

Artikelnummer: 8085949

FESTO

Voor EMMS-AS-40/55 met encoder met CMMT-AS.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Volgens norm | EN 61984 |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Productgewicht | 1.650 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | ITT M3 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 10 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 8 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 630 V |
| Opmerking bij werkspanningsbereik DC | 0 - 48 V voor 0,25 mm ² |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 630 V |
| Opmerking bij werkspanningsbereik AC | 0 - 48 V voor 0,25 mm ² |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 12 A |
| Opmerking bij stroombelastbaarheid bij 40 °C | 3 A voor 0,25 mm ² |
| Stootspanningsweerstand | 4 kV |
| Opmerking bij stootspanningsweerstand | 0,5 kV voor 0,25 mm ² |
| Kabellengte | 10 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 55 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 110 mm |
| Kabeldiameter | 11 mm |
| Kabelmontage | 4x0,75+2x(2x0,25) afgeschermd |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,25 mm ² 0,75 mm ² |
| Draadeindes | Kabelschoen volgens DIN 46228-A...-10 Kabelschoen volgens DIN 46228-E...-12 |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -50 ... 90 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -40 ... 90 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | oranje |