


axiaalkit EAMM-A-V32-40R

Artikelnummer: 8087090

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	46 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,19 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	131 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	40R
Materiaal - opmerking	RoHS conform