


netfilter CAMF-C6-F-C8-3A

Artikelnummer: 8088928

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bestand tegen kortsluiting	nee
Stroombelastbaarheid bij 40 °C liënt	8 A
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Netfrequentie	0 ... 400 Hz
Isolatiespanning	1.100 V
Toelating	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 100 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 100 °C
Productgewicht	700 g
Soort bevestiging	Montageplaat, geschroefd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Inbouwpositie	horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, doorsnede van de geleider	4 ... 6 mm ²
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, doorsnede van de geleider	4 ... 6 mm ²