


Voorschakelinductiviteit CAMF-C6-FD-C6-3A

Artikelnummer: 8088930

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bestand tegen kortsluiting	nee
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	6 A
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 400 V
Nominale bedrijfsspanning AC	400 V
Nominale inductie	5,7 mH
Tolerantie nominale inductie	10 %
Netfrequentie	50 ... 60 Hz
Isolatiespanning	2.500 V
Toelating	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Beschermingsgraad	IP00
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	Montageplaat, geschroefd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Inbouwpositie	horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, doorsnede van de geleider	4 mm ²
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, doorsnede van de geleider	4 mm ²