


# manometer PAGN-23-1M-G18S

Artikelnummer: 8088992  
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Weergavebereik	0 ... 1 MPa
Nominale grootte manometer	23
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 145 psi
Factor wisselbelasting	0,6
Meetnauwkeurigheid klasse	5
Beschermingsgraad	IP44
Lagertemperatuur	-5 ... 50 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/8 met dichtingsring
Materiaal in contact met media	ABS-versterkt Messing
Materiaal inschroeftap	ABS-versterkt
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PMMA
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	6 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof