


axiaalkit EAMM-A-T46-80PB

Artikelnummer: 8096175

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	68,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	7,65 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	10 Nm
Productgewicht	923 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	80PB 80R
Materiaal - opmerking	RoHS conform