


aansluitplaat VABS-P16-10S-M5

Artikelnummer: 8097804

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	zuurstof compatibel volgens DIN EN 1797
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	0 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inerte gassen Lucht Zuurstof Stikstof
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale partikelgrootte 5 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 60 % niet condenserend
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	25 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering