


klemhuls

EAMH-145-22-C34

Artikelnummer: 8098588

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	32,5 kgmm ²
Productgewicht	198 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform