

koppeling

EAMC-56-58-19-22

Artikelnummer: 8099430

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	22 mm
Grootte	56
Nominale lengte	58 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	283 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform