


# ontluchtingsplaat VABF-B14-M3-N14

Artikelnummer: 8099627

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 80 °C
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht	280,5 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 met NAMUR aansluiting
Pneumatische aansluiting 4	Flens 1/4 met NAMUR aansluiting 1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal regelbehuizing	aluminiumlegering