

cilinder met dubbele zuigerstang DGTZ-GF-25-70-P-A

Artikelnummer: 8100643

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 70 mm |
| Regelbaar eindpositiebereik/lengte | 10 mm |
| Zuigerdiameter | 25 mm |
| Soort werking aandrijfeenheid | Juk |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Geleiding | Glijgeleiding |
| Constructieve opbouw | Geleiding |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 1 ... 8 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 80 °C |
| Impactenergie in de eindposities | 0,3 Nm |
| Max. nuttige last | 10,3 N |
| Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour | 454 N |
| Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand | 590 N |
| Te verplaatsen massa | 934 g |
| Productgewicht | 934 g |
| Pneumatische aansluiting | G1/8 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | aluminiumlegering |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |