


aanstuurplaat DADG-FM-F9-VDE2

Artikelnummer: 8104802

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	29 ... 116 psi
Nominale bedrijfsdruk	0,6 MPa
Nominale werkdruk	6 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	87 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Drukdauwpunt 10°C lager dan omgevings- of mediumtemperatuur Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht	1.340 g
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	EPDM NBR
Materiaal schroefdraadpin	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal plaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij