


# naderingsschakelaar SDBF-FAS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Artikelnummer: 8106574

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor ronde gleuf
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	4,8 W
Spanningsdaling	1 V
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	6 ... 24 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	vastgeschroefd in de lengte in de gleuf inschuifbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Kleur behuizing	transparant
Schakelstatusweergave	LED
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 80 °C
Beschermingsgraad	NEMA 6
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III