


# naderingsschakelaar SDBF-FBS-1L-NU-K-9-N-LE

Artikelnummer: 8106577

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor zwaluwstaartgleuf
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	4,8 W
Spanningsdaling	1 V
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 28 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	60°
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	vastgeschroefd in de lengte in de gleuf inschuifbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Kleur behuizing	transparant
Schakelstatusweergave	LED
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 80 °C
Beschermingsgraad	NEMA 6
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III