


axiaalkit EAMM-A-P5-28B-40RA

Artikelnummer: 8107712

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,1 Nm
Productgewicht	49 g
Interface code, actuator	P5-28B
Interface code, motor in	40RA
Materiaal - opmerking	RoHS conform